

Probador MOV/GDT/SAD



Los probadores de nVent ERICO están diseñados para probar rápidamente la integridad de los componentes de dispositivo de protección contra sobretensión. Debido a que los varistores de óxido metálico estándar, los descargadores de gas y los diodos avalancha no brindan al usuario una indicación visual de la integridad de la capacidad de protección, se necesita un medio de prueba externo. Es imposible predecir cuándo ocurrirán estas fallas sin algún tipo de prueba. A medida que los MOV se aproximan al final de su ciclo de vida, estos muestran un cambio en los niveles de tolerancia. Los productos de prueba de nVent ERICO están específicamente diseñados para identificar estas situaciones y permitir al operador efectuar el reemplazo correctivo de los dispositivos que están alcanzado el final de su vida útil. Pueden probar ambos componentes, así como módulos de reemplazo como TDS o DSD.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Medición de varistores de óxido metálico, tubos de descarga de gas y diodos avalancha

Capacidad de mostrar hasta 50 mediciones

Ajustes de prueba regulables

Batería recargable

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Tensión de prueba	Rampa de tensión del tubo de descarga de gas (GDT)	Corriente de prueba MOV/SAD	Clasificación del armario	Temperatura	Fondo (D)
--------------------	-------------------	--	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------

MGATESTER1	1500 Max	100, 1000	0.1kA, 0.5kA, 1kA	IP 20	-10 to 50 °C	82mm
------------	----------	-----------	----------------------	-------	--------------	------

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
MGATESTER1	205 mm	220 mm	0.95 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE