

Retén de cable de orificio único



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Asegura los conductores de protección contra descargas atmosféricas e impide el desplazamiento

Asegurado mecánicamente con tornillos o clavos

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)
LPA803	Aluminio		11.91 mm	12.7mm	25 mm	4.76 mm
LPC801	Cobre		11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
LPC801L	Cobre	Estañado	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
LPC803	Cobre		11.91 mm	12.7mm	25 mm	4.76 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)
LPC803L	Cobre	Estañado	11.91 mm	12.7mm	25 mm	4.76 mm
LPA807	Aluminio		33 mm	31.75mm	76.71 mm	7.14 mm
LPC807	Cobre		33 mm	31.75mm	76.71 mm	7.14 mm
LPC807L	Cobre	Estañado	33 mm	31.75mm	76.71 mm	7.14 mm
LPA805	Aluminio		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPC805	Cobre		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPC805L	Cobre	Estañado	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPC80538	Cobre		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	9.53 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Certificaciones
LPA803	
LPC801	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC801L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC803	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC803L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA807	
LPC807	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC807L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805	

Número de catálogo	Certificaciones
LPC805	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC805L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC80538	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Normalmente se instala cada 3' (0,9 m) de distancia del conductor.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE