


Barra colectora de descarga a tierra y neutra con clip de raíl DIN verde/amarillo



Las barras colectoras neutras y de descarga a tierra con clips de raíl DIN verdes/amarillos se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra

Es fácil para el instalador agregar conexiones

Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad

Barra rígida

Instalación fácil y rápida en raíl DIN

Libre de halógenos


Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Número de artículo	568678	568679	568680
Material	Brass Polietileno	Brass Polietileno	Brass Polietileno

Número de catálogo	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Número de conexiones	7	12	15
Tamaño del conductor, IEC	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (6) 1,5 - 16 mm ² varados	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (11) 1,5 - 16 mm ² varados	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (14) 1,5 - 16 mm ² varados
Corriente nominal máxima	40A	40A	40A
Sección transversal	63mm ²	63mm ²	63mm ²
Fondo (D)	7mm	7mm	7mm
Altura (H)	9 mm	9 mm	9 mm
Anchura (W)	57 mm	92 mm	113 mm
Tamaño de taladro 1 (HS1)	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm
Tamaño de taladro 2 (HS2)	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Tamaño de rosca (TS)	M5	M5	M5
Par de apriete (TQ)	2 N·m	2 N·m	2 N·m
Peso por unidad	0.03 kg	0.05 kg	0.06 kg
De conformidad con	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.