

# Herramienta dobladora manual MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Permite que el usuario realice curvaturas de nVent ERIFLEX Flexibar con formas determinadas para una instalación eficiente

Herramienta fácil de usar que curva todos los tamaños de nVent ERIFLEX Flexibar rápidamente sin dañar el aislamiento

Mango largo para aplicar fuerza durante el doblado de nVent ERIFLEX Flexibar hasta 10 x 120 x 1/12 x 100 x 1

Dos radios de curvatura: 5 mm (0.20")

Permite el ajuste del ángulo de curvatura para realizar dobleces repetitivamente

Base de aluminio azul sólida con tres puntos de fijación

Longitud ajustable para nVent ERIFLEX Flexibar

Sistema de bloqueo nVent ERIFLEX Flexibar rápido (no requiere el uso de herramientas)

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Ancho del conductor | Radio de curvatura | Ángulo de curvatura | Fondo |
|--------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|-------|
|--------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|-------|

|        |        |                    |        |     |           |       |
|--------|--------|--------------------|--------|-----|-----------|-------|
| MFBT-2 | 559145 | Acero,<br>Aluminum | 120 mm | 5mm | 120 ° Max | 414mm |
|--------|--------|--------------------|--------|-----|-----------|-------|

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-----------------|
| MFBT-2             | 559145             | 242 mm | 319 mm  | 7 kg            |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE