

nVent ERIFLEX Flexbus Entradas Conductores IP55



Las Entradas del Conductor nVent ERIFLEX Flexbus son IP55 y se pueden utilizar como cubierta en cuadros eléctricos o entradas de alimentación para subir la instalación a IP55. Se debe proteger el aislamiento del Conductor nVent ERIFLEX Flexbus contra bordes afilados en la instalación

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fabricado con PVC flexible que permite adaptarse al radio de curvatura del conductor

El sellado alrededor del conductor está hecho con cinta autosoldable con un potente adhesivo

Buena resistencia a salpicaduras de solventes e hidrocarburos

Se adapta a cualquier sección nominal del conductor nVent ERIFLEX Flexbus mediante el corte de material sobrante con un cúter tradicional

Elevada resistencia al ácido

Resistencia UV

Cumple con RoHS

Retardante a la llama

ESPECIFICACIONES

Clasificación del armario:	IP 55
Material:	Policloruro de vinilo
Temperatura de funcionamiento:	-40 to 140 °C


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	A	B	C	Tamaño del conductor
FLEXCEIP55C501	508140	Entrada única	126 mm	102 mm	175 mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²
FLEXCEIP55C1001	508141	Entrada única	176 mm	102 mm	152 mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FLEXCEIP55C502	508142	Doble entrada	126 mm	157 mm	175 mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²
FLEXCEIP55C1002	508143	Doble entrada	176 mm	157 mm	152 mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	Peso por unidad
FLEXCEIP55C501	508140	2.5 N·m	0.6 kg
FLEXCEIP55C1001	508141	2.5 N·m	0.7 kg
FLEXCEIP55C502	508142	2.5 N·m	0.8 kg
FLEXCEIP55C1002	508143	2.5 N·m	1 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.