

Termostato doble



Dos termostatos en uno; el termostato doble controla de forma independiente los sistemas de calefacción y refrigeración del equipo.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cURus; Archivo N.º E164102

CSA, archivo N.º 215952

CE

CARACTERÍSTICAS

Dos termostatos; uno normalmente cerrado (NC), rojo y uno normalmente abierto (NA), azul, en un gabinete

Amplio rango de temperatura ajustable (32 -140 °F)

Elemento sensor bimetálico termostático

La conexión es una terminal de 4 polos para 14 AWG máx. (2.5 mm²)

Clip de montaje para riel DIN de 35 mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
ADLTEMP	16451	50mm	46mm	De plástico	Suave mate	Gris claro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE