

nVent LENTON Interlok Position Grout-Fill Coupler



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

ESPECIFICACIONES

Material: Hierro fundido

Acabado: Claro

Table 1/2

Número de catálogo	Embalaje	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)
LK6STHD	Estándar	20 mm	#6	20M	65 mm	48 mm
LK6STHDPKG	A granel	20 mm	#6	20M	65 mm	48 mm

Número de catálogo	Embalaje	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)
LK11STHD	Estándar	36 mm	#11	35 MILLONES	80 mm	62 mm
LKT14STHD	Estándar	43 mm	#14	45 MILLONES	94 mm	70 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Longitud 3 (L3)	Profundidad de la barra (BD)	Cuerpo del acoplador (CB)	Peso por unidad
LK6STHD	265 mm	284 mm	156mm	28mm	200mm	2.42 kg
LK6STHDPKG	265 mm	284 mm	156mm	28mm	200mm	2.42 kg
LK11STHD	389 mm	414 mm	251mm	43mm	305mm	4.59 kg
LKT14STHD	485 mm	505 mm	312mm	56mm	386mm	8.3 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE