

Varistar CP Seismic Base/Plinth, 103H 800W 600D

Power Utilities

NÚMERO DE CATÁLOGO

21630-115

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

CARACTERÍSTICAS

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Familia de productos: Varistar CP

Tipo: Zócalo de base

Material: Acero

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Altura: 103 mm

Anchura: 800 mm

Fondo: 800 mm

De conformidad con: IEC 61587-1; IEC 61587-2

Carga estática: 400 N

Compatible con: Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.