

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Servicios públicos de energía

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

CARACTERÍSTICAS

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Color	Color Code	Cumple con
21630-171	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-210	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-211	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-212	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-213	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-214	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-215	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-216	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Color	Color Code	Cumple con
21630-217	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-218	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-219	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-220	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Table 2/3						
Número de catálogo	Acabado	Locking Type	Material	Product Type	Protection Rating	Tipo
21630-171	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-210	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-211	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-212	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-213	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-214	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-215	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-216	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-217	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-218	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-219	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-220	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Acero	Cabinet Door	IP55	Steel Door

Table 3/3

Número de catálogo	Works With
21630-171	Varistar CP
21630-210	Varistar CP
21630-211	Varistar CP
21630-212	Varistar CP
21630-213	Varistar CP
21630-214	Varistar CP
21630-215	Varistar CP
21630-216	Varistar CP
21630-217	Varistar CP
21630-218	Varistar CP
21630-219	Varistar CP
21630-220	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE