


Backplane con líneas de señal conectadas a través

Backplane con a través de líneas de señal conectadas.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fuente de alimentación en cada posición del conector (fila 1 + 32)

Campos de adaptación para conexiones de potencia en backplanes de 2 capas

ESPECIFICACIONES

Table 1/2						
Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ancho de ranura	Tipo de conector
23007-421	Plano trasero	21	3U	90 Líneas de señal	4HP	C96F
23007-051	Plano trasero	21	3U	60 Líneas de señal	4HP	C96F
23007-040	Plano trasero	10	3U	60 Líneas de señal	4HP	C96F
23007-410	Plano trasero	10	3U	90 Líneas de señal	4HP	C96F

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ancho de ranura	Tipo de conector
23007-188	Plano trasero	28	3U	60 Líneas de señal	3HP	
23007-010	Plano trasero	10	3U	60 Líneas de señal	4HP	C64F
23007-081	Plano trasero	21	3U	60 Líneas de señal	4HP	
23007-114	Plano trasero	14	3U	60 Líneas de señal	3HP	C64F
23007-158	Plano trasero	28	3U	60 Líneas de señal	3HP	C96F
23007-128	Plano trasero	28	3U	60 Líneas de señal	3HP	C64F
23007-021	Plano trasero	21	3U	60 Líneas de señal	4HP	C64F

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de conector de alimentación	Cantidad del paquete	Envío rápido
23007-421	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-051	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-040	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-410	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-188	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-010	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-081	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-114	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-158	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No

Número de catálogo	Tipo de conector de alimentación	Cantidad del paquete	Envío rápido
23007-128	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-021	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE