


Sistema PXI-Express, 4 U, 8 ranuras, Gen 3

NÚMERO DE CATÁLOGO

14579-030



Chasis PXI Express de escritorio para un controlador de sistema PXI Express con hasta 16 HP y 7 tarjetas PXI o PXI Express con 4 HP de ancho.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Chasis de escritorio PXI Express, 4 U, 44 HP

1 Ranura del Sistema PXIe y 7 Ranuras Híbridas

Conmutación PCIe Gen 3 de ultra alto rendimiento con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4x4)

Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador, 50 W por ranura @ 15K aumento de temperatura

Flujo de aire desde abajo hacia atrás con ventiladores de temperatura controlada; Módulo de monitoreo de chasis integrado (CMM)

Entrada de CA de amplio rango con interruptor de red en el lado trasero, botón de empuje de potencia en la parte delantera (superior)

Panel trasero externo 10 MHz entradas/salidas de reloj

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 8
Tipo: Escritorio
Tipo de panel posterior: PXI Express, configuración de 4 enlaces
Transferencia de datos: PCIe Gen3
Potencia por ranura: 50W
Tensión de entrada de CA: 100 – 240V
Dirección del flujo de aire: De abajo a la parte trasera
Altura del rack: 4U
Tipo de fuente de alimentación: Marco abierto
Fuente de alimentación incluida: Sí
E/S posterior: No
De conformidad con: PXISA PXI-5 R1.1
Número de ranuras de sincronización PXI Express: 0
Fondo: 315mm
Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistema según IEC 60297?-3?-101, ?-102, ?-103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, conforme a PICMG rev. 3,0 y PXI-5.

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE