

# Seguridad de rack Plus, 3 U, 400 V AC, CEE

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**21270-001**



La unidad nVent SCHROFF Rack Safety Plus es una unidad de distribución de energía de 19" que se utiliza para suministrar alimentación de red de CA a dispositivos eléctricos o electrónicos como interruptor de alimentación central. Además está equipado con una función de parada de emergencia.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

19", Unidad de distribución de energía de 3 U con función de parada de emergencia

Suministra alimentación de la red de CA a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central

Entrada de red trifásica de 400 V o 230 V 1 fase con fusibles de red

Salidas de CA con diferentes tipos de conectores, conmutadas por interruptor ON/OFF

Salidas de CA permanentes (Servicio)

Todas las salidas están protegidas por disyuntores

La función de parada de emergencia cumple con los requisitos de EN 60947-5-1 y EN 60204-1 y es a prueba de vandalismo

Se puede conectar un botón externo adicional de parada de emergencia al sistema

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Distribuidor de potencia

Compatible con: Varistar CP; Novastar

Función: Parada de emergencia

Tensión de entrada de CA: 400V

Número de fases: 3

Filtro EMC: Sí

Limitador de pico de corriente: Sí

Limitador de corriente de irrupción: Sí

Dispositivo de corriente residual: Sí

Tapa del disyuntor: Sí

Altura del rack: 3U

Tipo de toma de corriente: SCHUKO; IEC C13

Tipo de accesorio: Accesorios de distribución de energía

Cantidad del paquete: 1

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para la configuración exacta de las características opcionales y la configuración de ejemplo, consulte la tabla de elementos entregados.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE