We connect and protect

Kit de Subrack EuropacPRO 19" para Backplane, Luz, Sin Blindar, 3 U, 175 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24564-131





No EMC blindado subrack para montaje en backplane, versión ligera.

CERTIFICACIONES

RoHS COMPLIANT

CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo L ("light") con soportes de soporte integrados de 19"
Tipo de riel horizontal "light"
Construcción de aluminio
Rieles horizontales traseros para montaje en plano trasero con tira de aislamiento
Carga instalada hasta 7,5 kg

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Fondo: 175mm

Cantidad del paquete: 1

Para montaje: Plano trasero

Profundidad de la placa: 160mm

Mango incluido: No

Montaje: Rack

De conformidad con: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101,1

Apantallamiento EMC: No

Acabado: Anodizado; Pasivado

Material: Aluminio

Tipo de producto: Subrack/chasis

Ancho del rack: 84HP

Carga estática: 7.5kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Subrack no está preparado para el blindaje, es posible adaptar para la clase de protección IP 20

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.