

# A265HTS High Thermal Sawtooth Card-lok

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**A265HTS-5.80ET2L**



El 265HTS cuenta con un diseño de perfil de diente de sierra único que proporciona un rendimiento térmico avanzado y fuerza de sujeción en comparación con cerraduras de tarjetas de tamaño similar, para una disipación térmica y protección superiores en aplicaciones de choques y vibraciones altas. El 265HTS puede ser una caída en el reemplazo para la mayoría de las aplicaciones existentes utilizando la serie 265.

AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Nuevo diseño de perfil de diente de sierra para un rendimiento térmico avanzado

Perfil 5,72 mm (0,225") x 5,84 mm (0,230")

Peso 0,93 g/cm (0,083 oz/")

Longitud 71,12 mm (2,8") a 325,12 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")

Opciones de montaje flexibles

Fuerza de abrazadera promedio en 68 N-cm (6"-lbs) torque: 210 kg (464 lbs)

Tornillo accionado

Expansión máxima 7,37 mm (0,290")

Disponible con niquelado negro anodizado o electroless

Para aplicaciones de pared fría

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Retenedor de PCB

Material: Aluminio

Tipo: Dientes de sierra térmicos altos

Rendimiento térmico: El mejor

Perfil: 5.87 x 5.84 mm

Fuerza de sujeción: 181 – 226kgf

Anchura de separación: PCB + (6.0 - 6.9 mm)

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De vez en cuando, nVent puede modificar su especificación de producto para estar en conformidad con las normas aplicables de la industria, militares u otras normas pertinentes. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las especificaciones militares canceladas o reemplazadas podrán certificarse según las especificaciones más recientes o que las sustituyan. Los productos fabricados de conformidad con dichas especificaciones se considerarán plenamente conformes, independientemente de que se le haya notificado o no dichas modificaciones, incluso si son diferentes de la especificación original o de las referenciadas por el cliente.

Aplicaciones: La Serie 265HTS cuenta con perfiles diseñados por dientes de sierra a lo largo de la longitud del Card Lok que proporcionan una superficie continua y uniforme a lo largo del marco de PCB/calor y a lo largo de la pared fría para un rendimiento de enfriamiento superior.

Resistencia media de la unión: Depende de las longitudes y la aplicación.

Fuerza de sujeción promedio: 210 kg (464 lbs) a 68 N-cm (6"-lbs).

Información de la orden: Para productos personalizados, comuníquese con AskSchroff@nVent.com o 1-800-854-7086. Por favor proporcione el dibujo, las cláusulas de calidad, y los requisitos de orden de compra.

Recomendet Gap ancho: PCB + 6,35 mm (0,250 in).

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**