


# EuropacPRO Advanced EMC Plus, Cubiertas superiores e inferiores de malla doble, Panel atornillado a lado

NEW PRODUCT



Una placa de cubierta se utiliza para el blindaje electromagnético y como protección mecánica. La cubierta se puede atornillar en el panel lateral.

## CARACTERÍSTICAS

Cubiertas superiores e inferiores de malla doble con perforación optimizada EMC y flujo de aire, para los más altos requisitos de blindaje RF

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad contra incendios EN 62368-1

Para PCBs con formatos estándar

Placa de cubierta para atornillar al panel lateral

Adecuado para su uso con todos los rieles horizontales, además de Rugged

## ESPECIFICACIONES

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio      |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Placa de tapa |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO    |
| <b>Acabado:</b>              | Pasivado      |
| <b>Tipo:</b>                 | Perforado     |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas     |

Table 1/1

| Número de catálogo | Fondo | Cantidad del paquete | Ancho del rack | Profundidad de la placa | Unidad de paquete | Envío rápido |
|--------------------|-------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 24563-770          | 175mm | 2                    | 84HP           | 160mm                   | Par               | No           |

| Número de catálogo | Fondo    | Cantidad del paquete | Ancho del rack | Profundidad de la placa | Unidad de paquete | Envío rápido |
|--------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 24563-771          | 235mm    | 2                    | 84HP           | 160mm                   | Par               | No           |
| 24563-772          | 275mm    | 2                    | 84HP           | 160mm                   | Par               | No           |
| 24563-773          | 277.75mm | 2                    | 84HP           | 160mm                   | Par               | No           |
| 24563-774          | 295mm    | 2                    | 84HP           | 160mm                   | Par               | No           |
| 24563-775          | 355mm    | 2                    | 84HP           | 160mm                   | Par               | No           |
| 24563-776          | 415mm    | 2                    | 84HP           | 160mm                   | Par               | No           |
| 24563-777          | 475mm    | 2                    | 84HP           | 160mm                   | Par               | No           |
| 24563-780          | 235mm    | 2                    | 84HP           | 220mm                   | Par               | No           |
| 24563-781          | 295mm    | 2                    | 84HP           | 220mm                   | Par               | No           |
| 24563-782          | 355mm    | 2                    | 84HP           | 220mm                   | Par               | No           |
| 24563-783          | 415mm    | 2                    | 84HP           | 220mm                   | Par               | No           |
| 24563-784          | 475mm    | 2                    | 84HP           | 220mm                   | Par               | No           |
| 24563-790          | 295mm    | 2                    | 84HP           | 280mm                   | Par               | No           |
| 24563-791          | 355mm    | 2                    | 84HP           | 280mm                   | Par               | No           |
| 24563-792          | 415mm    | 2                    | 84HP           | 280mm                   | Par               | No           |
| 24563-793          | 475mm    | 2                    | 84HP           | 280mm                   | Par               | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.