


Riel de guía con fijación de conector DIN



El carril guía estándar con fijación de conector permite al usuario sujetar los conectores DIN (EN 60603-2 (DIN 41612)) directamente a los carriles guía. Solo se aplica con Euroboards con las dimensiones 100 x 160 mm y 100 x 220 mm. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO y EuropacPRO.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Montaje fácil y económico de conectores a través de conexiones a presión como alternativa a los carriles z o rieles horizontales con carril z integrado

Para el formato Euroboard único 100 x 160 mm o 100 x 220 mm; no es adecuado para el formato Euroboard doble

Carril guía de plástico, una pieza, rojo, para 2 mm de ancho de ranura

Se puede cortar en rieles horizontales en extrusión Al

Se puede cortar en una placa de 1,5 mm de espesor

Temperatura de almacenamiento: A partir de -40 °C ... 130 °C.

ESPECIFICACIONES

Compatible con:	Subpistas; Casos; Chasis
Familia de productos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac
Tipo de producto:	Guía de tren
Material:	Tereftalato de polibutileno
Color:	Rojo
Tipo:	Estándar con conector DIN

Table 1/1						
Número de catálogo	Cantidad del paquete	Profundidad de la placa	Ancho de ranura	De conformidad con	Unidad de paquete	Envío rápido
64560-074	2	160mm	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Par	No
64560-075	2	220mm	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Par	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE