


Guía de carril multi pieza, media pieza de aluminio / extrusión de plástico



CARACTERÍSTICAS

Perfil medio para el montaje de rieles guía para 2,5 mm de ancho de ranura

se requieren 2 piezas finales de plástico; éstas se empujan a ambos extremos del perfil medio

Los rieles guía se pueden sujetar en rieles horizontales (extrusión AL) o en placas de 1,5 mm de espesor

Temperatura de almacenamiento: A partir de -40 °C ... 130 °C.

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Profundidad de la placa	Color	Acabado	Ancho de ranura	Material	Cantidad del paquete
34562-822	1000mm	Plata	Anodizado	2.5	Aluminio	1
34562-814	220mm	Plata	Anodizado	2.5	Aluminio	1
34562-815	280mm	Plata	Anodizado	2.5	Aluminio	1
34562-813	160mm	Plata	Anodizado	2.5	Aluminio	1
34562-816	340mm	Plata	Anodizado	2.5	Aluminio	1

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
34562-822	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis	No
34562-814	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis	No
34562-815	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis	No
34562-813	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis	No
34562-816	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega puede ser en la cantidad de paquete estándar (SPQ). El precio es por artículo individual.

Un riel guía consiste en 1 par de piezas de cabeza y 1 pieza de perfil.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE