

# PSU 19" AC/DC MAXPOWER 100 W, Triple



Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador. Con entrada de CA de amplio rango y tres voltajes de salida.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 254 V AC y 100 ... 360 VDC con corrección activa del factor de potencia (PFC)

3 voltajes de salida

Señalización: Voltaje de salida OK

Alta densidad de potencia

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Tipo               | Tensión de entrada de CA | Potencia | Número de tensiones de salida | Tensión 1 | Corriente 1 |
|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 13100-122          | 19" Modo conmutado | 90 – 264V                | 100W     | 3                             | 5V        | 8A          |
| 13100-123          | 19" Modo conmutado | 90 – 264V                | 100W     | 3                             | 5V        | 8A          |

Table 2/3

| Número de catálogo | Tensión 2 | Corriente 2 | Tensión 3 | Corriente 3 | Altura del rack | Ancho del rack |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| 13100-122          | 12V       | 2.5A        | 12V       | 2.5A        | 3U              | 8HP            |
| 13100-123          | 15V       | 2A          | 15V       | 2A          | 3U              | 8HP            |

Table 3/3

| Número de catálogo | Fondo    | Cantidad del paquete | Envío rápido |
|--------------------|----------|----------------------|--------------|
| 13100-122          | 171.93mm | 1                    | No           |
| 13100-123          | 171.93mm | 1                    | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene el panel frontal por separado.

Datos de salida a tensión de red > 190 VAC, Ta = -25 ... 50 °C.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE