


Varistar 19" Swing Frame Trim



El bastidor oscilante Varistar proporciona un uso óptimo del espacio dentro del rack. Los marcos swing vienen con asas.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Incluye mango y corte para ojos de cable

Para cubrir la brecha entre el marco oscilante y el gabinete vertical para gabinetes de 800 mm de ancho

Max. Soporte de oscilación: 120 o 160

Para bastidor oscilante con capacidad de carga de 150 kg, se recomienda una parada por razones de seguridad

Cierre n.º 333

Llave de repuesto para cilindro semiperfil DIN

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Material	Material del bastidor	Color	Código de color	Altura del rack
21130-433	Oscilación	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	29U
21130-437	Oscilación	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	47U
21130-435	Oscilación	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	38U
21130-447	Oscilación	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	47U
21130-443	Oscilación	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	29U
21130-445	Oscilación	Acero	Acero	Gris negro	RAL 7021	38U

Table 2/2

Número de catálogo	Anchura	Compatible con	Acabado	Cantidad del paquete	Envío rápido
21130-433	800mm	Varistar CP	Polvo recubierto	1	No
21130-437	800mm	Varistar CP	Polvo recubierto	1	No
21130-435	800mm	Varistar CP	Polvo recubierto	1	No
21130-447	800mm	Varistar CP	Polvo recubierto	2	No
21130-443	800mm	Varistar CP	Polvo recubierto	2	No
21130-445	800mm	Varistar CP	Polvo recubierto	2	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE