


Varistar CP perforado, placa base sísmica, EMC, para conductos de cable trasero

Placa base Varistar CP para conductos de cable trasero, lisa para aplicaciones IP 55 o EMC.



CARACTERÍSTICAS

Instalación desde el exterior

Recorte en la parte trasera

60 mm de profundidad

Conducto de cable con junta IP 55 / EMC

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto:	Gabinete / base de bastidor
Acabado:	Caliente-inmersión galvanizada
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	De conformidad con	Tipo	Compatible con
20630-325	600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-326	600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Deconformidad con	Tipo	Compatible con
20630-327	600mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-328	600mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-329	800mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-330	800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-331	800mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-332	800mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
20630-325	No
20630-326	No
20630-327	No
20630-328	No
20630-329	No
20630-330	No
20630-331	No
20630-332	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Placa base Varistar CP para conductos de cable trasero, lisa para aplicaciones IP 55 o EMC.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE