

# Varistar CP Puerta de acero liso, EMC sísmico e IP55, bloqueo multipunto



EMC e IP55 Puerta de acero con mango de palanca y bloqueo de 4 puntos.

## CARACTERÍSTICAS

Mango de palanca con pulsador

Ángulo de apertura 180°

Puerta de acero con cierre multipunto para aplicaciones sísmicas y EMC

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Puerta de gabinete

**Grado de protección:** IP55

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Cantidad del paquete | De conformidad con                                        | Acabado          |
|--------------------|-----------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 21630-760          | 33U             | 1600mm | 600mm   | 1                    | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3,<br>IEC 60529 | Polvo recubierto |
| 21630-761          | 33U             | 1600mm | 800mm   | 1                    | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3,<br>IEC 60529 | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Cantidad del paquete | Deconformidad con                                         | Acabado             |
|--------------------|-----------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 21630-762          | 38U             | 1800mm | 600mm   | 1                    | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3,<br>IEC 60529 | Polvo<br>recubierto |
| 21630-763          | 38U             | 1800mm | 800mm   | 1                    | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3,<br>IEC 60529 | Polvo<br>recubierto |
| 21630-764          | 42U             | 2000mm | 600mm   | 1                    | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3,<br>IEC 60529 | Polvo<br>recubierto |
| 21630-765          | 42U             | 2000mm | 800mm   | 1                    | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3,<br>IEC 60529 | Polvo<br>recubierto |
| 21630-766          | 47U             | 2200mm | 600mm   | 1                    | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3,<br>IEC 60529 | Polvo<br>recubierto |
| 21630-767          | 47U             | 2200mm | 800mm   | 1                    | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2,<br>IEC 61587-3,<br>IEC 60529 | Polvo<br>recubierto |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de bloqueo     | Tipo                   | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|
| 21630-760          | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, llana | Varistar CP    | No           |
| 21630-761          | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, llana | Varistar CP    | No           |
| 21630-762          | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, llana | Varistar CP    | No           |
| 21630-763          | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, llana | Varistar CP    | No           |
| 21630-764          | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, llana | Varistar CP    | No           |
| 21630-765          | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, llana | Varistar CP    | No           |
| 21630-766          | Bloqueo de 5 puntos | Puerta de acero, llana | Varistar CP    | No           |

| Número de catálogo | Tipo de bloqueo     | Tipo                   | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|
| 21630-767          | Bloqueo de 5 puntos | Puerta de acero, llana | Varistar CP    | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**