


Marco oscilante CP Varistar para 600 mm de ancho



El marco abatible de 19" Permite la instalación de sub-racks mientras que simultáneamente hace accesible el cableado en la parte trasera.

El bastidor oscilante Varistar CP viene con una capacidad de carga de 150 KG, un movimiento de 120° y un punto de pivote flexible.

CARACTERÍSTICAS

Para altura completa o montaje de altura parcial

El punto de pivote se puede seleccionar a la derecha o a la izquierda

Puede acomodar 19" chasis y 19" subracks (profundidad máxima 200 mm)

bisagra de 120°, cerraduras cuadradas incluyendo 2 llaves

Capacidad de carga 150 kg

ESPECIFICACIONES

Anchura: 600mm
Tipo de producto: Gabinete / Rack Frame
Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado	Altura
21630-668	24U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1200mm
21630-678	47U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	2200mm
21630-676	42U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	2000mm
21630-674	38U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1800mm
21630-672	33U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1600mm
21630-670	29U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1400mm

Table 2/2

Número de catálogo	Grado de protección	Envío rápido
21630-668	IP20	No
21630-678	IP20	No
21630-676	IP20	No
21630-674	IP20	No
21630-672	IP20	No
21630-670	IP20	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por ayuda de los miembros de profundidad, los marcos oscilantes de 19" se pueden montar directamente en el marco del gabinete o en incrementos ajustables de profundidad de 50 mm.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE