

Soporte en ángulo con orificio oblongo



CARACTERÍSTICAS

Soporte de montaje con ángulo de 90°

Adecuado para fijación con disparo o tornillo

Con orificio alargado para admitir el gancho nVent CADDY Speed Link

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de taladro (HS)	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)
SLAFAB3	Acero	Pregalvanizado	4.8 mm	40.5 mm	36.5mm	28.6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Carga estática
SLAFAB3	880N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

