

# BC-M Conduit a mordaza



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Elimina el conduit con doblez de compensación

El clip del conduit gira 360 grados

## ESPECIFICACIONES


**Acabado:** nVent CADDY Armour

**Material:** Spring Steel

Table 1/1

| Número de catálogo | Diámetro exterior (OD) | Espesor del reborde (FT) | Par de apriete (TQ) | Carga estática |
|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| BC812M             | 18 - 30 mm             | 12.7 mm Max              | 3 N·m               | 440N           |
| BC16M              | 23.4 - 35 mm           | 12.7 mm Max              | 3 N·m               | 440N           |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

