

# Cáncamo (armella)



## CARACTERÍSTICAS

Está diseñado para aceptar el cable o gancho nVent CADDY Speed Link


## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electro galvanizado

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del tornillo (Sc) | Longitud del tornillo (L) | Tamaño de taladro (HS) | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| SLEB250            |                    | 0.25                       | 25mm                      | 7.2 mm                 | 44mm         |
| SLEB375            |                    | 0.375                      | 45.7mm                    | 7.2 mm                 | 63.5mm       |
| SLEBM6             | 195854             | 6                          | 20mm                      | 7.2 mm                 | 37.5mm       |
| SLEBM8             | 195856             | 8                          | 25mm                      | 8.5 mm                 | 50mm         |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

