nVent CADDY

We connect and protect

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Solo requiere un martillo para la instalación
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
- La barra se bloquea y se desbloquea de manera sencilla para permitir que se puedan agregar más cables fácilmente después de la instalación
- La correa ajustable permite reducir el inventario de varios tamaños de soportes
- Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable
- Con certificación cULus® que cumple con los requisitos de NEC® y TIA para sistemas de cables estructurados
- Ideal para espacios para el manejo de aire (plenum)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e

CAT42524SM	181620	Acero, Polyethylene, Spring Acero	nVent CADDY Armour, Electrogalvanized	100 mm, 150 mm	13181mm²	425
CAT42558SM	181630	Acero, Polyethylene, Spring Acero	nVent CADDY Armour, Electrogalvanized	100 mm, 150 mm	13181mm²	425
CAT425912SM	181640	Acero, Polyethylene, Spring Acero	nVent CADDY Armour, Electrogalvanized	100 mm, 150 mm	13181mm²	425

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT42524SM	181620	325	210	3.2 - 6.4 mm	450N
CAT42558SM	181630	325	210	7.9 - 12.7 mm	450N
CAT425912SM	181640	325	210	14.3 - 19.1 mm	450N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.