

# Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e

CAT16HPBC26	181163	Acero, Cast Iron	Pregalvanizado, Electro galvanizado	25 mm	690mm <sup>2</sup>	20
CAT21HPBC26	181164	Acero, Cast Iron	Pregalvanizado, Electro galvanizado	33.3 mm	1174mm <sup>2</sup>	50
CAT32HPBC26	181165	Acero, Cast Iron	Pregalvanizado, Electro galvanizado	50 mm	2561mm <sup>2</sup>	90
CAT48HPBC26	181166	Acero, Cast Iron	Pregalvanizado, Electro galvanizado	75 mm	5974mm <sup>2</sup>	200

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT16HPBC26	181163	15	10	21.8 mm Max	270N
CAT21HPBC26	181164	40	25	21.8 mm Max	270N
CAT32HPBC26	181165	60	35	21.8 mm Max	270N
CAT48HPBC26	181166	150	80	21.8 mm Max	270N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

