We connect and protect

Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Se instala fácilmente sobre los pedestales que se utilizan bajo pisos falsos
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
- Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas
- Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable
- Cumple con la norma EN 50174-2
- Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT16HPCD1B	181226	25 mm	690mm²	20	15	10
CAT21HPCD1B	181247	33.3 mm	1174mm²	50	40	25
CAT32HPCD1B	181227	50 mm	2561mm²	90	60	35
CAT48HPCD1B	181228	75 mm	5974mm²	200	150	80
CAT64HPCD1B	181229	100 mm	9987mm²	330	220	140

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del pedestal
CAT16HPCD1B	181226	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT21HPCD1B	181247	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT32HPCD1B	181227	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT48HPCD1B	181228	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT64HPCD1B	181229	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.