

Soporte a base de espuma nVent CADDY Pyramid 50



CARACTERÍSTICAS

Reemplaza los métodos de instalación lentos y de mano de obra intensa

Compatible con tubos, conductos, bandejas portacables y equipo sobre los techos y debajo de suelos sobreelevados

Aumenta fácilmente la capacidad de carga al combinar soportes nVent CADDY Pyramid similares

Protege la membrana de impermeabilización al mismo tiempo que absorbe golpes y vibraciones sin absorber agua

La cubierta metálica protege contra el clima y otras condiciones ambientales, tales como los daños por las aves


ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	3:01
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero; Polietileno

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	Carga estática
RPS50H4EG	182470	101 mm	264mm	101 mm	220N
RPS50H6EG	182480	152 mm	264mm	127 mm	220N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

