

# Colgador nVent CADDY Rod Lock para Viga tipo Joist



## CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente por debajo de la vigueta de celosía

Se instala fácilmente tanto en la cuerda superior como en la inferior de la Viga Tipo Joist

La tapa de protección plástica evita que la suciedad y los revestimientos estructurales obstruyan el mecanismo “presione para instalar”

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

El sencillo diseño de “presione para instalar” permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado             | Factor de seguridad de carga estática | Tamaño de la varilla (RS) | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| CRLJ37EG           | Acero    | Electro galvanizado | 3,5:1                                 | 0.375                     | 188 mm     | 94 mm       |


Table 2/2

| Número de catálogo | A               | Tamaño de llave 1 | Tamaño de llave 2 | Carga estática |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| CRLJ37EG           | 15.90 - 31.8 mm | 9/16mm            | 15/16mm           | 3500N          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tamaño de llave 1 representa el tamaño de la tuerca hexagonal que se utiliza para ajustar a viguetas de celosía. El tamaño de llave 2 representa el tamaño de la tuerca hexagonal nVent CADDY Rod Lock.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

