


# WMX Colgador para cable



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Tendidos en haz de MC o AC (consultar las autoridades locales y el artículo 310 del NEC® para la ampacidad de la reducción de valores especificados cuando se usan cables eléctricos flexibles)

Puede usarse con clips de patín de viga serie 4H, clips de techo DH2/TDH, soportes para clavos AO o AB, brida vertical VF14, vigueta en Z AF14/122/123

## ESPECIFICACIONES


**Acabado:** Electrolgalvanizado

**Material:** Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Espesor (T)	Carga estática máxima (F)
WMX3		28.6 mm	3.17 mm	222N
WMX6	172910	50 mm	3.17 mm	330N

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

