

# PDU básica, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

## Data Solutions

PDU modular y compacta. Diseño de perfil ultra bajo



### CARACTERÍSTICAS

Las unidades de distribución de energía básica de Enlogic permiten la alimentación en gabinetes, así como racks de marco abierto y cajas de montaje en pared

Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase

Puntos de venta C13 y C19

Perfil de aluminio 1RU

Ajustable Toolless Montaje

### ESPECIFICACIONES

Table 1/6

| Número de catálogo | Familia de productos | Tipo       | Tipo de producto | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Color |
|--------------------|----------------------|------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------|
| EB0311             | Enlogic              | PDU básico | Socket Strip     | (12) C13                  | 12                           | Negro |
| EB0322             | Enlogic              | PDU básico | Socket Strip     | (20) C13, (2) C19         | 22                           | Negro |
| EB0303             | Enlogic              | PDU básico | Socket Strip     | (6) C19                   | 6                            | Negro |
| EB0321             | Enlogic              | PDU básico | Socket Strip     | (20) C13                  | 20                           | Negro |
| EB0328             | Enlogic              | PDU básico | Socket Strip     | (24) C13, (6) C19         | 30                           | Negro |
| EB0337             | Enlogic              | PDU básico | Socket Strip     | (36) C13, (6) C19         | 42                           | Negro |

| Número de catálogo | Familia de productos | Tipo       | Tipo de producto | Tipo de tomade corriente | Número de tomas de corriente | Color |
|--------------------|----------------------|------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------|
| EB0313             | Enlogic              | PDU básico | Socket Strip     | (12) C13                 | 12                           | Negro |

Table 2/6

| Número de catálogo | Disyuntor            | Tomas conmutadas | Cantidad de disyuntores | Clasificación de potencia                      | Ubicación del cable de entrada | Tensión de entrada |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| EB0311             | No hay disyuntor     | No               | 0                       | 3,7 kVA                                        | Alimentación frontal           | 200 – 240V         |
| EB0322             | No hay disyuntor     | No               | 0                       | 3,7 kVA                                        | Alimentación superior          | 100 – 240V         |
| EB0303             | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | No               | 2                       | 7,4 kVA                                        | Alimentación frontal           | 200 – 240V         |
| EB0321             | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | No               | 2                       | 7,4 kVA                                        | Alimentación superior          | 200 – 240V         |
| EB0328             | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | No               | 2                       | 7,4 kVA                                        | Alimentación superior          | 200 – 240V         |
| EB0337             | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | No               | 2                       | 5 kVA América del Norte, 7,4 kVA Internacional | Alimentación superior          | 200 – 240V         |
| EB0313             | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | No               | 2                       | 7,4 kVA                                        | Alimentación frontal           | 200 – 240V         |

Table 3/6

| Número de catálogo | Fase | Capacidad de interrupción | Potencia de entrada máxima | Tensión nominal | Interruptor de encendido/apagado incluido | Tensión de salida |
|--------------------|------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|
| EB0311             | 1 PH | 5kAIC                     | 3,68 kVA                   | 230V            | No                                        | 230VAC            |
| EB0322             | 1 PH | 5kAIC                     | 3,68 kVA                   | 230V            | No                                        | 230VAC            |
| EB0303             | 1 PH | 5kAIC                     | 7,44 kVA                   | 230V            | No                                        | 230VAC            |
| EB0321             | 1 PH | 5kAIC                     | 7,44 kVA                   | 230V            | No                                        | 230VAC            |
| EB0328             | 1 PH | 5kAIC                     | 7,44 kVA                   | 230V            | No                                        | 230VAC            |

| Número de catálogo | Fase | Capacidad de interrupción | Potencia de entrada máxima | Tensión nominal | Interruptor de encendido/apagado incluido | Tensión de salida |
|--------------------|------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|
| EB0337             | 1 PH | 5kAIC                     | 7,44 kVA                   | 230V            | No                                        | 230VAC            |
| EB0313             | 1 PH | 5kAIC                     | 7,44 kVA                   | 230V            | No                                        | 230VAC            |

Table 4/6

| Número de catálogo | Amperaje (amperaje reducido)                      | Tipo de enchufe        | Unidades de rack | Cable de entrada extraíble | Tipo de medición | Material |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|
| EB0311             | 16A                                               | IEC 60309 316P6 (IP44) | 1U               | Sí                         | Ninguna          | Acero    |
| EB0322             | 16A                                               | IEC 60309 316P6 (IP44) | 0U               | Sí                         | Ninguna          | Acero    |
| EB0303             | 32 A                                              | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U               | No                         | Ninguna          | Acero    |
| EB0321             | 32 A                                              | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U               | No                         | Ninguna          | Acero    |
| EB0328             | 32 A                                              | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U               | No                         | Ninguna          | Acero    |
| EB0337             | 30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U               | No                         | Ninguna          | Acero    |
| EB0313             | 32 A                                              | IEC 60309 332P6 (IP44) | 1U               | No                         | Ninguna          | Acero    |

Table 5/6

| Número de catálogo | Acabado          | Altura | Anchura | Fondo | Peso   | Cantidad del paquete |
|--------------------|------------------|--------|---------|-------|--------|----------------------|
| EB0311             | Polvo recubierto | 43mm   | 444mm   | 41mm  | 2.25kg | 1                    |
| EB0322             | Polvo recubierto | 817mm  | 52mm    | 53mm  | 3.61kg | 1                    |
| EB0303             | Polvo recubierto | 43mm   | 444mm   | 197mm |        | 1                    |
| EB0321             | Polvo recubierto | 817mm  | 52mm    | 53mm  | 5.61kg | 1                    |

| Número de catálogo | Acabado          | Altura | Anchura | Fondo | Peso   | Cantidad del paquete |
|--------------------|------------------|--------|---------|-------|--------|----------------------|
| EB0328             | Polvo recubierto | 1490mm | 52mm    | 53mm  | 9.5kg  | 1                    |
| EB0337             | Polvo recubierto | 1490mm | 52mm    | 53mm  | 7.21kg | 1                    |
| EB0313             | Polvo recubierto | 43mm   | 444mm   | 197mm | 5.21kg | 1                    |

Table 6/6

| Número de catálogo | Longitud del cable de entrada |
|--------------------|-------------------------------|
| EB0311             | 3m                            |
| EB0322             | 3m                            |
| EB0303             | 3m                            |
| EB0321             | 3m                            |
| EB0328             | 3m                            |
| EB0337             | 3m                            |
| EB0313             | 3m                            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.