

Desconexión del enlace

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Permite la desconexión rápida y fácil del sistema de puesta a tierra para facilitar las pruebas de la tierra de forma aislada

Alta conductividad, estirado duro, cobre electrolítico de paso fuerte según EN 13601

Incluye aisladores de poliamida libres de halógenos, herrajes de acero inoxidable (EN 1.4401) y soportes de montaje

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

De conformidad con: IEC® EN 62561-1:2017 CLASE H

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Altura (H)	Anchura 1 (W1)	Anchura 2 (W2)	Espesor (T)
DLINKT	Estañado	M10	90mm	100mm	50mm	6mm
DLINKC	Desnudo	M10	90mm	100mm	50mm	6mm

Table 2/2


Número de catálogo	Peso por unidad
DLINKT	0.77kg

Número de catálogo	Peso por unidad
DLINKC	0.77kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El acabado estañado es de 8 micrones según la Clase de servicio "C" de ASTM B545 para ambientes corrosivos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE