

Kit de poste a alma de raíl, RI52, RI59, 49.27 mm, 9.5 mm Diámetro, 3/8 UNC Thread

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBK244



CARACTERÍSTICAS

Brinda material para conectar directamente los postes al eje neutro del alma del raíl mediante el proceso exotérmico

Los kits incluyen una asignación de molde nVent ERICO Cadweld, herramienta de limpieza de molde, chispero encendedor, postes, arandelas y tuercas

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito; Bronce de silicio; Acero inoxidable 302 (EN 1,4324); Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Tipo de carril: R152; R159

Número de conexiones: 1

Cantidad mínima de pedido: 50

Familia de moldes: HV Mold Family

Longitud (L): 49.27mm

Diámetro (Ø): 9.5mm

Tamaño de rosca (TS): 3/8" UNC

Montantes: Acero inoxidable (1)

Arandelas: 3/8" Silicon Bronze Lock Lavadora (1)

Tuercas: 3/8"-16 UNC Silicon Bronze Tuerca hexagonal (1)

Solo molde: No

Molde de repuesto: PBHV12A003

Material de soldadura: PB65, se vende por separado

Abrazadera de mango: L160, se vende por separado


Kit: Sí

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El marco de soldadora se vende por separado.

Se puede requerir un espacio entre los conductores. Vea la etiqueta del molde para obtener más información.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE