


# Soldadora completa de cable a alma de raíl T21, de señal, Pestaña de 1 in Tipo de terminal de unión, 16 mm<sup>2</sup> concéntrico, Izquierdo

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

---

**SBTBT21YLH**



### CARACTERÍSTICAS

---

Ensamblaje completo de soldadora de alma para mano derecha o izquierda diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro del raíl de 85 a 141 lb.

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Material: Acero; Grafito

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: 1" Tab

Tamaño del conductor: 16 mm<sup>2</sup> Concéntrico

Diámetro exterior del conductor, nominal: 5.18mm

Estilo de soldador: T21

Orientación: Mano izquierda

Solo molde: No

Molde de repuesto: SBB200YLH

Material de soldadura: SB25, se vende por separado

Abrazadera de mango: C105B, se vende por separado

Funda del conductor: SBS12C, se vende por separado

Clip de unión: S2659, incluido

Matriz de golpeo: SBD50, se vende por separado

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**