

Kit de rack de marco abierto con 4 postes y ajuste de adelante hacia atrás, de acero, negro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

E4FBKIT



El kit consta de (4) soportes de profundidad; (2) soportes de profundidad ajustables; (8) tuercas de brida hexagonales 1/4-20; (8) pernos de anclaje 0.375-16x1.75; (8) tornillos de cabeza hexagonal 3/8-16x1.00; (8) tuercas hexagonales 8-16; y (8) arandelas divididas 3/8.

CARACTERÍSTICAS

El kit consta de (4) soportes de profundidad; (2) soportes de profundidad ajustable; (8) tuercas de brida hexagonales de 41/-20; (8) pernos de anclaje de .375-16x1.75; (8) tornillos de cabeza hexagonal de 3/8-16x1.00; (8) 3/8-16 tuercas hexagonales; y (8) 3/8 arandelas divididas.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 29323

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 2.66mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.