

# IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**EN6810**



PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

### CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la alimentación de entrada y la alimentación de cada toma individual y ofrece conmutación remota de tomas individuales, proporciona supervisión del nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13, C19

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo: PDU inteligente

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (24) C13; (12) C19

Número de tomas de corriente: 36

Color: Negro

Disyuntor: 16 A, 1 polo, Hy-Mag

Tomas conmutadas: Sí

Cantidad de disyuntores: 6

Clasificación de potencia: 22,0 kVA

Ubicación del cable de entrada: Alimentación superior

Potencia de entrada máxima: 22,0 kVA

Tensión de entrada: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Interruptor de encendido/apagado incluido: Sí

Tensión nominal: 415V

Tensión de salida: 230VAC

Tipo de enchufe: IEC 60309 532P6 (IP44)

Amperaje (amperaje reducido): 32 A

Cable de entrada extraíble: No

Unidades de rack: 0U

Material: Acero

Acabado: Polvo recubierto

Tipo de medición: Outlet

Altura: 1780mm

Anchura: 85mm

Fondo: 53mm

Peso: 8.72kg

Cantidad del paquete: 1

Longitud del cable de entrada: 3m

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.