

Soldadora completa de cable a alma de raíl, alimentación



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: W

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tipo de carril	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador	Orientación
PBWH301RH	Graphite, Steel, Termoplástico	UIC60	50 mm ² Concéntrico	8.89mm	T20	Mano derecha
PBWT202JLH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Mano izquierda
PBWT202JRH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Mano derecha
PBWT20X5LH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Mano izquierda

Número de catálogo	Material	Tipo de carril	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador	Orientación
PBWT20X5RH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Mano derecha
PBWT202WLH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Mano izquierda
PBWT202WRH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Mano derecha
PBWT203SLH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Mano izquierda
PBWT203SRH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Mano derecha

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE