

# Base de terminal aéreo cónico



## CARACTERÍSTICAS

Para usar en superficies metálicas cónicas

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre


Table 1/1

| Número de catálogo | Tamaño de rosca (TS) | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) | Altura (H) | Tamaño de taladro (HS) | Peso por unidad |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------|-----------------|
| LPC33958           | 5/8" UNC             | 29.46 mm        | 86.36 mm        | 40.64 mm   | 5.1 mm                 | 0.27 kg         |
| LPC33938           | 3/8" UNC             | 29.46 mm        | 86.36 mm        | 40.64 mm   | 5.1 mm                 | 0.27 kg         |
| LPC33912           | 1/2" UNC             | 29.46 mm        | 86.36 mm        | 40.64 mm   | 5.1 mm                 | 0.27 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La base se debe instalar usando tres pernos o tornillos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE