

Protector de equipo de datos



CARACTERÍSTICAS

Modelos que cubren los protocolos RS-232, RS-423, RS-422 y RS-485


Diseñado para brindar protección de línea a señal de tierra y de señal de tierra a tierra de protección

La protección de enchufe es fácil de instalar

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	DEPRS42299D	DEPRS23299D	DEPRS2322525D
Corriente de descarga nominal (mA)	0.4kA 8/20 μ s	0.3kA 8/20 μ s	0.3kA 8/20 μ s
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	9 VDC	15 VDC	15 VDC
Capacitancia	30 pF Max	30 pF Max	30 pF Max
Modos de protección	Todos los pines a tierra	Todos los pines a tierra	Todos los pines a tierra
Tipo de conexión	DB9, masculino/femenino	DB9, masculino/femenino	DB25, masculino/femenino
Fondo (D)	61mm	61mm	61mm
Altura (H)	16.6 mm	16.6 mm	16.6 mm
Anchura (W)	30.5 mm	30.5 mm	53.5 mm
Peso por unidad	0.05 kg	0.05 kg	0.08 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.