

Conector de red de unión de malla, MBNC240



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de puesta a tierra y de unión

Las mordazas para servicios pesados con herrajes de acero inoxidable son idóneas para su entierro directo

Puede albergar latiguillos adicionales que se pueden usar para conectarse con equipo y acero de construcción


Puede combinarse con una mordaza de pedestal universal para unir a varios tamaños de pedestal para redes de unión de malla

ESPECIFICACIONES

Table 1/1				
Número de catálogo	Material	Tamaño del conductor	Conductor Cu-Bond de nVent ERICO	De conformidad con
MBNC240	Copper, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	#2 Sólido - 4/0 varados, 35 mm ² - 100 mm ²	CBSC8, CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La conformidad con IEC es válida solo para los conductores homologados de nVent ERICO Cu-Bond.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE