



nVent ERICO Railclips, ensamblaje o clip para traviesa de concreto



DIAGRAMAS



CARACTERÍSTICAS

Elimina la necesidad de perforar la traviesa de concreto (hormigón), lo que respeta la integridad de la traviesa y mejora la seguridad

No se requieren herramientas para la instalación

Resistente a agentes causantes de corrosión, incluyendo UV, condiciones climáticas, aceites, grasas, gasolina, solventes, lluvia y agua

Configuración versátil: clip únicamente o accesorios acoplados al clip

Accesorios conectados a la configuración del clip vienen previamente ensamblados, pero también permiten adaptaciones en el lugar (cambio de accesorios y/o de posición de ser necesario)

ESPECIFICACIONES

Material: Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)

Table 1/1					
Número de catálogo	Configuración del clip	Anchura	Fondo	Altura	Diámetro
SBA168152A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	266.7 mm	38.1mm	241.3 mm	9.5 mm
SBA160172A023	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 2/3	254 mm	38.1mm	273 mm	9.5 mm
SBA164164A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	260.4 mm	38.1mm	260.4 mm	9.5 mm
SBA161112A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	255.5 mm	38.1mm	177.8 mm	9.5 mm
SBA112120A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	177.8 mm	38.1mm	190.5 mm	9.5 mm
SBA114129A089	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 8/9	181 mm	38.1mm	204.8 mm	9.5 mm
SBA119105A089	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 8/9	189 mm	38.1mm	166.7 mm	9.5 mm
SBA120100A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	190.5 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm
SBA120131A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	190.5 mm	38.1mm	208 mm	9.5 mm
SBA120160A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	190.5 mm	38.1mm	254 mm	9.5 mm

Número de catálogo	Configuración del clip	Anchura	Fondo	Altura	Diámetro
SBA129128A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	204.8 mm	38.1mm	203.2 mm	9.5 mm
SBA132100A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	209.5 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm
SBA132128A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	209.5 mm	38.1mm	203.2 mm	9.5 mm
SBA132131A012	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 1/2	209.5 mm	38.1mm	208 mm	9.5 mm
SBA132132A089	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 8/9	209.5 mm	38.1mm	209.5 mm	9.5 mm
SBA136100A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	216 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm
SBA136100A089	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 8/9	216 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm
SBA136104A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	216 mm	38.1mm	165.1 mm	9.5 mm
SBA136112A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	216 mm	38.1mm	177.8 mm	9.5 mm
SBA136127A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	216 mm	38.1mm	201.6 mm	9.5 mm
SBA136128A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	216 mm	38.1mm	203.2 mm	9.5 mm

Número de catálogo	Configuración del clip	Anchura	Fondo	Altura	Diámetro
SBA136131A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	216 mm	38.1mm	208 mm	9.5 mm
SBA136131A089	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 8/9	216 mm	38.1mm	208 mm	9.5 mm
SBA136136A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	216 mm	38.1mm	215.9 mm	9.5 mm
SBA136140A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	216 mm	38.1mm	222.3 mm	9.5 mm
SBA136144A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	216 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm
SBA138100A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	219 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm
SBA140109A089	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 8/9	222.3 mm	38.1mm	173 mm	9.5 mm
SBA140112A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	222.3 mm	38.1mm	177.8 mm	9.5 mm
SBA140136A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	222.3 mm	38.1mm	215.9 mm	9.5 mm
SBA140144A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	222.3 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm
SBA141100A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	223.8 mm	38.1mm	158.8 mm	9.5 mm

Número de catálogo	Configuración del clip	Anchura	Fondo	Altura	Diámetro
SBA142096A089	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 8/9	225.4 mm	38.1mm	152.4 mm	9.5 mm
SBA144114A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	228.6 mm	38.1mm	181 mm	9.5 mm
SBA144144A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	228.6 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm
SBA144152A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	228.6 mm	38.1mm	241.3 mm	9.5 mm
SBA144157A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	228.6 mm	38.1mm	249.2 mm	9.5 mm
SBA146139A089	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 8/9	231.8 mm	38.1mm	220.7 mm	9.5 mm
SBA148124A045	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 4/5	235 mm	38.1mm	196.9 mm	9.5 mm
SBA150108A089	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 8/9	238 mm	38.1mm	171.5 mm	9.5 mm
SBA150160A012	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 1/2	238 mm	38.1mm	254 mm	9.5 mm
SBA150160A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	238 mm	38.1mm	254 mm	9.5 mm
SBA154144A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	244.5 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm

Número de catálogo	Configuración del clip	Anchura	Fondo	Altura	Diámetro
SBA154144A089	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 8/9	244.5 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm
SBA156168A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	247.7 mm	38.1mm	266.7 mm	9.5 mm
SBA160112A023	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 2/3	254 mm	38.1mm	177.8 mm	9.5 mm
SBA160112A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	254 mm	38.1mm	177.8 mm	9.5 mm
SBA160128A023	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 2/3	254 mm	38.1mm	203.2 mm	9.5 mm
SBA160128A078	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 7/8	254 mm	38.1mm	203.2 mm	9.5 mm
SBA160144A023	Clip con abrazadera de alambre de PVC, posiciones 2/3	254 mm	38.1mm	228.6 mm	9.5 mm
SBA132132B005	Clip con suspensión de conducto, posición 5	209.5 mm	38.1mm	209.5 mm	19.05 mm
SBA136096B005	Clip con suspensión de conducto, posición 5	216 mm	38.1mm	152.4 mm	19.05 mm
SBA144144B078	Clip con suspensión de conducto, posiciones 7/8	228.6 mm	38.1mm	228.6 mm	19.05 mm
SBA136100B107	Clip con suspensión de conducto, posición 7	216 mm	38.1mm	158.8 mm	25.4 mm

Número de catálogo	Configuración del clip	Anchura	Fondo	Altura	Diámetro
SBA136120B103	Clip con suspensión de conducto, posición 3	216 mm	38.1mm	190.5 mm	25.4 mm
SBA136123B103	Clip con suspensión de conducto, posición 3	216 mm	38.1mm	195.3 mm	25.4 mm
SBA136123B137	Clip con suspensión de conducto, posiciones 3/7	216 mm	38.1mm	195.3 mm	25.4 mm
SBA136131B107	Clip con suspensión de conducto, posición 7	216 mm	38.1mm	208 mm	25.4 mm
SBA136139B103	Clip con suspensión de conducto, posición 3	216 mm	38.1mm	220.7 mm	25.4 mm
SBA136139B137	Clip con suspensión de conducto, posiciones 3/7	216 mm	38.1mm	220.7 mm	25.4 mm
SBA142132B109	Clip con suspensión de conducto, posición 9	225.4 mm	38.1mm	209.5 mm	25.4 mm
SBA148108B103	Clip con suspensión de conducto, posición 3	235 mm	38.1mm	171.5 mm	25.4 mm
SBA148140B178	Clip con suspensión de conducto, posiciones 7/8	235 mm	38.1mm	222.3 mm	25.4 mm
SBA154144B103	Clip con suspensión de conducto, posición 3	244.5 mm	38.1mm	228.6 mm	25.4 mm
SBA154144B137	Clip con suspensión de conducto, posiciones 3/7	244.5 mm	38.1mm	228.6 mm	25.4 mm

Número de catálogo	Configuración del clip	Anchura	Fondo	Altura	Diámetro
SBA140145B207	Clip con suspensión de conducto, posición 7	222.3 mm	38.1mm	230.2 mm	31.75 mm
SBA142132B209	Clip con suspensión de conducto, posición 9	225.4 mm	38.1mm	209.5 mm	31.75 mm
SBA116100	Solo clip	184.2 mm	38.1mm	158.8 mm	
SBA116131	Solo clip	184.2 mm	38.1mm	208 mm	
SBA128104	Solo clip	203.2 mm	38.1mm	165.1 mm	
SBA128109C078	Clip con soporte en L, posiciones 7/8	203.2 mm	38.1mm	173 mm	
SBA128128	Solo clip	203.2 mm	38.1mm	203.2 mm	
SBA136100	Solo clip	216 mm	38.1mm	158.8 mm	
SBA136100B302	Clip con suspensión de conducto, posición 2	216 mm	38.1mm	158.8 mm	38.1 mm
SBA136104	Solo clip	216 mm	38.1mm	165.1 mm	
SBA136108	Solo clip	216 mm	38.1mm	171.5 mm	
SBA136128	Solo clip	216 mm	38.1mm	203.2 mm	
SBA136132	Solo clip	216 mm	38.1mm	209.5 mm	
SBA136136	Solo clip	216 mm	38.1mm	215.9 mm	
SBA138128	Solo clip	219 mm	38.1mm	203.2 mm	
SBA138132	Solo clip	219 mm	38.1mm	209.5 mm	

Número de catálogo	Configuración del clip	Anchura	Fondo	Altura	Diámetro
SBA140128	Solo clip	222.3 mm	38.1mm	203.2 mm	
SBA140136C078	Clip con soporte en L, posiciones 7/8	222.3 mm	38.1mm	215.9 mm	
SBA140140	Solo clip	222.3 mm	38.1mm	222.3 mm	
SBA14096	Solo clip	222.3 mm	38.1mm	152.4 mm	
SBA142100	Solo clip	225.4 mm	38.1mm	158.8 mm	
SBA144100	Solo clip	228.6 mm	38.1mm	158.8 mm	
SBA144104	Solo clip	228.6 mm	38.1mm	165.1 mm	
SBA144108	Solo clip	228.6 mm	38.1mm	171.5 mm	
SBA144114C078	Clip con soporte en L, posiciones 7/8	228.6 mm	38.1mm	181 mm	
SBA144120C078	Clip con soporte en L, posiciones 7/8	228.6 mm	38.1mm	190.5 mm	
SBA144128	Solo clip	228.6 mm	38.1mm	203.2 mm	
SBA144140	Solo clip	228.6 mm	38.1mm	222.3 mm	
SBA144144B346	Clip con suspensión de conducto, posiciones 4/6	228.6 mm	38.1mm	228.6 mm	38.1 mm
SBA145096	Solo clip	230 mm	38.1mm	152.4 mm	
SBA146108C078	Clip con soporte en L, posiciones 7/8	231.8 mm	38.1mm	171.5 mm	
SBA146136	Solo clip	231.8 mm	38.1mm	215.9 mm	

Número de catálogo	Configuración del clip	Anchura	Fondo	Altura	Diámetro
SBA148096	Solo clip	235 mm	38.1mm	152.4 mm	
SBA148116	Solo clip	235 mm	38.1mm	184.2 mm	
SBA148128	Solo clip	235 mm	38.1mm	203.2 mm	
SBA154144C078	Clip con soporte en L, posiciones 7/8	244.5 mm	38.1mm	228.6 mm	
SBA160108B305	Clip con suspensión de conducto, posición 5	254 mm	38.1mm	171.5 mm	38.1 mm
SBA160112C078	Clip con soporte en L, posiciones 7/8	254 mm	38.1mm	177.8 mm	
SBA257H1B1	Clip con suspensión de conducto, posición 8	244.6 mm	38.1mm	170.7 mm	44.5 mm
SBA257A1	Solo clip	241.3 mm	38.1mm	173 mm	
SBA172176	Solo clip	273 mm	38.1mm	279.4 mm	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las fotografías de las diferentes configuraciones de clip muestran el accesorio en la posición 3 y solo se muestran como referencia.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.