

# Ensamblaje de unión prefabricado



## CARACTERÍSTICAS


El ensamblaje prefabricado incluye varillas corrugadas con soldadura exotérmica para conductor de cobre

Cablee la traviesa o suelde la varilla corrugada al acero de construcción antes de verter el concreto (hormigón) y dirija el latiguillo del conductor a la ubicación del conector de bajada o conector a tierra

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tipo de conductor	Longitud de pigtail	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Longitud (L)	Peso por unidad
LPP691	Copper, Acero	LPC122	1.52m	#4	457.2mm	1 kg
LPP692	Copper, Acero	LPC126R	1.52m	#4	457.2mm	1.33 kg
LPP693	Copper, Acero	LPC137	1.52m	#4	457.2mm	2 kg



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**