

Mordaza para unión de varilla corrugada



CARACTERÍSTICAS

Brinda unión del sistema de protección contra rayos a la varilla corrugada


ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Tamaño del conductor, UL | Tamaño de armadura, Canadá | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Fondo (D) |
|--------------------|----------|--------------------------|----------------------------|---|---|-----------|
| LPC466 | Latón | Clase 2 (4/0 Max) | 10M Max | 29 mm Max | #9 Max | 31.7mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|-------------|-----------------|
| LPC466 | 63.5 mm | 0.28 kg |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE