

Barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Cumple con los requisitos de TIA-607-C y TIA-607-D y sigue las recomendaciones de BICSI®

Cumple con las normativas NEMA®

Acepta terminales de dos orificios con 5/16" u orificios para pernos de 7/16" (no se incluyen los herrajes)

Hay disponibles kits de empalme de barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones que permiten extender la longitud de la barra colectora

ESPECIFICACIONES

Espesor (T): 6.35 mm

Anchura (W): 50.8 mm

Material: Cobre

Table 1/2


Número de catálogo	Recubrimiento de estaño	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 1 Número de pares	Tamaño de taladro 2 (HS2)
--------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------	--	---------------------------

TGBA20L12PT	Sí	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA18L10P	No	451 mm	229 mm	8 mm	10	11 mm
TGBA29L18PT	Sí	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm
TGBA24L14PT	Sí	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA18L10PT	Sí	451 mm	229 mm	8 mm	10	11 mm
TGBA24L14P	No	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA16L08PT	Sí	394 mm	229 mm	8 mm	8	11 mm
TGBA12L06PT	Sí	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA20L12P	No	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA29L18P	No	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm
TGBA12L06P	No	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA16L08P	No	394 mm	229 mm	8 mm	8	11 mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Tamaño de taladro 2 Número de pares	A	B	C
TGBA20L12PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA18L10P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA18L10PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

Número de catálogo	Tamaño de taladro 2 Número de pares	A	B	C
TGBA24L14P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA16L08PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA12L06PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA12L06P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA16L08P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE