

Conector de empalme en Y



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Conecta mecánica y eléctricamente una rama del receptor al conductor de bajada de raíz en un ángulo de 45 grados

Se aísla con aislamiento termorretráctil de empalme en Y

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Par de apriete (TQ)	Detalles de la certificación	Tamaño del conductor
LPAW70T	Aluminio	Estañado	3/8" UNC	25 N·m	UL® 96	70 mm ²


Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de conductor	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
LPAW70T	LPA103IN, LPC103IN	57 mm	40 mm	55 mm	0.22 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Probado de acuerdo con la norma de IEC® 61400-24 a 20 MJ/Ω @ 200 kA.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE