

# Mordaza espaciadora FS, cierre a presión



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Brinda soporte para la nVent ERIFLEX Flexibar y los conductores trenzados aislados sin dañar el aislamiento

Asegura el espaciamiento correcto para un óptimo enfriamiento

Admite hasta cuatro conductores en paralelo

Fácil instalación

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Material:</b>                      | Poliamida     |
| <b>Grado de inflamabilidad:</b>       | UL® 94HB      |
| <b>Temperatura de funcionamiento:</b> | -40 to 130 °C |

Table 1/1


| Número de catálogo | Número de artículo | Ancho del conductor | Altura (H) | Longitud (L) | Tamaño de taladro (HS) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|------------------------|-----------------|
| FS24               | 553550             | 24 mm Max           | 67 mm      | 30mm         | 7 mm                   | 0.01 kg         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Ancho del conductor | Altura (H) | Longitud (L) | Tamaño de taladro (HS) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|------------------------|-----------------|
| FS32               | 553560             | 32 mm Max           | 67 mm      | 38mm         | 7 mm                   | 0.02 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La distancia recomendada entre los soportes es de 400 mm (15 3/4 in).

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE