

Barra colectora roscada TCBW, rosca W



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El patrón perforado roscado ofrece un 40% más de conexiones

Las ranuras de los extremos pueden utilizarse para fijar una barra colectora a un soporte o conectar el conductor de entrada principal

Conexión de energía para servicios pesados

Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado

Alternativa para cables grandes y múltiples

Conexión de descarga/a tierra

Distribución de energía

Bordes redondeados

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	Tamaño de rosca (TS)
TCBW32X5-2M	549030	Cobre	32 mm	5 mm	1985mm	M6

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	A	B	C	Peso por unidad
TCBW32X5-2M	549030	6 N·m	17.5 mm	16 mm	12 mm	2.65 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE