


Placa de montaje APO



Las placas de montaje permiten un cómodo montaje de componentes dentro de los gabinetes APO.

CARACTERÍSTICAS

Montaje práctico de componentes dentro de gabinetes APO.

Disponibles en tres materiales: aluminio, acero y no metálico

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
BP1207S	BP1207S	229mm	140mm	2mm	Acero suave	Polvo recubierto
BP1212S	BP1212S	229mm	229mm	2mm	Acero suave	Polvo recubierto
BP1412S	BP1412S	297mm	254mm	2mm	Acero suave	Polvo recubierto
BP1912S	BP1912S	414mm	254mm	2mm	Acero suave	Polvo recubierto
BP2212S	BP2212S	483mm	254mm	2mm	Acero suave	Polvo recubierto
BP2412S	BP2412S	526mm	254mm	2mm	Acero suave	Polvo recubierto
BP2414S	BP2414S	526mm	325mm	2mm	Acero suave	Polvo recubierto
BP2424S	BP2424S	526mm	556mm	2mm	Acero suave	Polvo recubierto
BP706S	BP706S	140mm	140mm	2mm	Acero suave	Polvo recubierto
BP1207A	BP1207A	229mm	140mm	2mm	Aluminio	Molino
BP1212A	BP1212A	229mm	229mm	2mm	Aluminio	Molino
BP1412A	BP1412A	297mm	254mm	2mm	Aluminio	Molino
BP1912A	BP1912A	414mm	254mm	2mm	Aluminio	Molino
BP2212A	BP2212A	483mm	254mm	2mm	Aluminio	Molino
BP2412A	BP2412A	526mm	254mm	2mm	Aluminio	Molino
BP2414A	BP2414A	526mm	325mm	2mm	Aluminio	Molino
BP2424A	BP2424A	526mm	556mm	2mm	Aluminio	Molino
BP706A	BP706A	140mm	140mm	2mm	Aluminio	Molino

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
BP1207N	BP1207N	229mm	140mm	5mm	No metálico	Natural sin terminar
BP1212N	BP1212N	229mm	229mm	5mm	No metálico	Natural sin terminar
BP1412N	BP1412N	297mm	254mm	5mm	No metálico	Natural sin terminar
BP1912N	BP1912N	414mm	254mm	5mm	No metálico	Natural sin terminar
BP2212N	BP2212N	483mm	254mm	5mm	No metálico	Natural sin terminar
BP2412N	BP2412N	526mm	254mm	5mm	No metálico	Natural sin terminar
BP2414N	BP2414N	526mm	325mm	5mm	No metálico	Natural sin terminar
BP2424N	BP2424N	526mm	556mm	5mm	No metálico	Natural sin terminar
BP706N	BP706N	140mm	140mm	5mm	No metálico	Natural sin terminar

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE