


# Cable Entry Gland Plate Grommet Small, CCFGSX



CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.

## CARACTERÍSTICAS

---

0

The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 6244

For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays

The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable

## ESPECIFICACIONES

**Color:** Gris  
**Acabado:** Suave mate

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo  | Material                 | Temperatura de funcionamiento |
|--------------------|--------------------|--------|---------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| CCFGSX25           | 59517              | 20.3mm | 20mm    | 17.7mm | Elastómero termoplástico | -40 to 90°C                   |
| CCFGSX26           | 59518              | 20.3mm | 20mm    | 17.7mm | Elastómero termoplástico | -40 to 90°C                   |
| CCFGSX265          | 59524              | 20.3mm | 20mm    | 17.7mm | Elastómero termoplástico | -40 to 90°C                   |
| CCFGSX27           | 59514              | 20.3mm | 20mm    | 17.7mm | Elastómero termoplástico | -40 to 90°C                   |
| CCFGSX28           | 59515              | 20.3mm | 20mm    | 17.7mm | Elastómero termoplástico | -40 to 90°C                   |
| CCFGSX36           | 59513              | 20.3mm | 20mm    | 17.7mm | Elastómero termoplástico | -40 to 90°C                   |
| CCFGSX43           | 59519              | 20.3mm | 20mm    | 17.7mm | Elastómero termoplástico | -40 to 90°C                   |
| CCFGSX44           | 59522              | 20.3mm | 20mm    | 17.7mm | Elastómero termoplástico | -40 to 90°C                   |
| CCFGSX445          | 59523              | 20.3mm | 20mm    | 17.7mm | Elastómero termoplástico | -40 to 90°C                   |
| CCFGSX45           | 59512              | 20.3mm | 20mm    | 17.7mm | Elastómero termoplástico | -40 to 90°C                   |
| CCFGSX46           | 59516              | 20.3mm | 20mm    | 17.7mm | Elastómero termoplástico | -40 to 90°C                   |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.